



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OHE-DPKG/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O8E200

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 1,20
Rekkevidde justerbar	nei



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OHE-DPKG/2M

Responstid		
Responstid	[s]	< 2,50
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...50,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	28,40
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	25,10 x 7,60 x 12,50
Materialer		ABS
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, gul blinkende
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå