




Reflekterende sensor

OHP-DPKG/2M

utfasingsartikkel

Alternative artikler: O8P200

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Typ. levetid [h]	75 000,00
Referansetemperatur for levetid [°C]	25,00

Utganger


Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	800,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Reflekterende sensor

OHP-DPKG/2M

Deteksjonsområde		
Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,80; (Prismatisk reflektor Ø 35 E20004)
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	10,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		Rekkevidde
Polariseringsfilter tilgjengelig		ja
Responstid		
Responstid	[s]	< 0,60
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...50,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	28,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	20,60 x 7,60 x 12,50
Materialer		ABS
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, gul blinkende
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm ²		
Tilkobling		



Lederfarger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå