



Sensor for diffus refleksjon

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OI0002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		I
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Utgangsfunksjon		light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	10,50
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	10,50
Minimum belastningstrøm	[mA]	15,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	250,00; (350 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00; (350 (...50 °C))
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	35,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei



Sensor for diffus refleksjon

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Overbelastningsbeskyttelse	nei	
Deteksjonsområde		
Rekkevidde [mm]	< 150,00	
Rekkevidde justerbar	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50	
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	PBT; PPO endret	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x Ø 28 mm		