


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OFE-FPKG/4M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Hus	gjenget type
-----	--------------

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 25,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	klasse B
	EN 55011	

Mekaniske data



Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 60,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OFE-FPKG/4M

Materialer	messing forniklet	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OFE-FPKG/4M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

