


Reflekterende sensor

OIP-FBOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap

polarisasjonsfilter

Funksjon prinsipp

Reflekterende sensor

Elektriske data

Frekvens AC

[Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning

[V]

20,00...250,00 AC

Beskyttelsesklasse

II

Utganger

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall

[V]

4,00

koblingsutgang AC

Maks. lekkasjestrøm

[mA]

12

Permanent strømstyrke for

koblingsutgang AC

[mA]

300,00

Kortsiktig nåværende

vurdering av byggetgang

[mA]

2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz)

Koblingsfrekvens AC

[Hz]

65,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Overbelastningsbeskyttelse

nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde

[m]

< 2,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)

Rekkevidde justerbar

ja

Polariseringsfilter tilgjengelig

ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...60,00



Reflekterende sensor

OIP-FBOW

Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 125,00	
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	PBT; PPO endret	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm²		
Tilkobling		

