




Sensor for diffus refleksjon

OIT-FPKG/PLANSHB



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Sensor for diffus refleksjon

OIT-FPKG/PLANSHB

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde	
------------------	--

Rekkevidde [mm]	< 150,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
-----------------	--

Rekkevidde justerbar	ja
----------------------	----

Driftsforhold	
---------------	--

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger		
----------------------	--	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

MTTF [ANN]	659,00
------------	--------

Mekaniske data	
----------------	--

Vekt [g]	121,00
----------	--------

Hus	gjenget type
-----	--------------

Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
------------------	------------

Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
------------------	------------

Materialer	PBT; PPO endret
------------	-----------------

Linsemateriale	PMMA
----------------	------

Displayer/driftselementer		
---------------------------	--	--

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør	
----------	--

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
	skrujern


Merknader	
-----------	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5

Tilkobling	
------------	--





Sensor for diffus refleksjon

OIT-FPKG/PLANSHB

Diagrammer og grafer

