



Reflekterende sensor

OGR-DBOA/S

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...90,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	9,50
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	9,50
Minimum belastningstrøm	[mA]	10,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	250,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	50,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	900,00; (10 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	70,00



Reflekterende sensor

OGR-DBOA/S

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 2,50; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
----------------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	messing forniklet
Linsemateriale	glass

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



BN = Lederfarger :
 BU = brun
 blå