




Sensor for diffus refleksjon

OLT-FKOA



Produktegenskaper		
Type av lys		infrarødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Elektriske data		
Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	4,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00
Utganger		
Elektrisk design		relé
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	1,00...1 000,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)



Sensor for diffus refleksjon

OLT-FKOA

Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	300,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [ANN]	226,00	

Mekaniske data

Vekt [g]	171,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer	PA; PBT
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
----------------	--


Merknader

Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling



Merk : miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende



Sensor for diffus refleksjon

OLT-FKOA

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

