

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-FPKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 trykknapp

Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA] < 24,00

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design PNP

Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200,00

Koblingsfrekvens DC [Hz] 500,00

Beskyttelse mot kortslutning ja

Type kortslutningsbeskyttelse pulsert

Overbelastningsbeskyttelse ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker mottaker

Rekkevidde [m] < 15,00

Rekkevidde justerbar ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00

Beskyttelse IP 67

Tester/godkjenninger

EMC EN 60947-5-2

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-FPKG/US-100

Mekaniske data

Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	PC	
Linsemateriale	PMMA	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør


Varer som leveres	låsenummere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A

**Tilkobling**



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-FPKG/US-100

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

