


Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OHN-HPKG/0,20M/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O8H216

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Typ. levetid [h]	75 000,00
Referansetemperatur for levetid [°C]	25,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	800,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	2,00...50,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
-----------------	--



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OHN-HPKG/0,20M/AS

Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	3,50
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Responstid

Responstid [s]	< 0,60
----------------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...50,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt [g]	15,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	25,10 x 7,60 x 12,50
Materialer	ABS
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, gul blinkende

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m, PVC

Koblinger: 1 x M8; koding: A





Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OHN-HPKG/0,20M/AS

Tilkobling

