


Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OHH-HPKG/0,20M/AS

utfasingsartikkel

Alternative artikler: O8H208

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Bakgrunn undertrykkelse
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Typ. levetid [h]	75 000,00
Referansetemperatur for levetid [°C]	25,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	800,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OHH-HPKG/0,20M/AS

Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	1,00...30,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysflekk diameter	[mm]	4,50
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig		ja
Responstid		
Responstid	[s]	< 0,60
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...50,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	15,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	25,10 x 7,60 x 12,50
Materialer		ABS
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, gul blinkende
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Koblinger: 1 x M8; koding: A		
		



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OH5017-00, 20M/AS

Tilkobling

