


Sensor for diffus refleksjon

OITGFNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC

Strømforbruk [mA] 15,00; ((24 V))

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design NPN

Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00

Koblingsfrekvens DC [Hz] 80,00

Beskyttelse mot kortslutning ja

Type kortslutningsbeskyttelse pulsert

Overbelastningsbeskyttelse ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm] < 80,00



Sensor for diffus refleksjon

OITGFNKG

Rekkevidde justerbar	ja
----------------------	----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Mekaniske data

Hus	gjenget type
-----	--------------

Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
------------------	------------

Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
------------------	------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsennetter:: 2
-------------------	-----------------

	skrujern
--	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5

Tilkobling

