



Reflekterende sensor

OPR-FBOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OA0104 eller OA0105

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	35,00...250,00 AC
Strømforbruk	[mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	7,50
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	300,00; (500 (...50 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	15,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei



Reflekterende sensor

OPR-FBOW

Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[m]	0,15...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,15...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	86,00 x 28,00 x 142,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilkobling		

