



Sensor for diffus refleksjon

OPT-FPKG/TW3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	12,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	80,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[mm]	< 3 000,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
------------	------	--

OP5030



Sensor for diffus refleksjon

OPT-FPKG/TW3M

Rekkevidde justerbar		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mekaniske data			
Hus		rektangulær	
Dimensjoner		[mm]	86,00 x 28,00 x 142,00
Materialer		PPO endret	
Linsemateriale		glass	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			
terminaler: ...1,5 mm²			
Tilkobling			

