




Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/AS



1 trykknapp



Produktegenskaper	
Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær
Applikasjon	
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 22,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00
Utganger	
Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)



Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/AS

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	1,00...600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysfleck diameter	[mm]	60,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	867,00

Mekaniske data		
Vekt	[g]	38,90
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør		
Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	

Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.

Sensor for diffus refleksjon

OJB-FPKG/FO/AS

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling



2

Teach

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

