




Gjennomgående laser strålesensorsender

OJSLOOKG/FO/AS



1 trykknapp



Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse		1
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 12,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	650,00
Typ. levetid	[h]	50 000,00
Utganger		
Overbelastningsbeskyttelse		ja



Gjennomgående laser strålesensorsender

OJSLOOKG/FO/AS

Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		sender
Rekkevidde [m]		< 1,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter [mm]		4,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-10,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserbeskyttelsesklasse		1
Merknader om laserbeskyttelse	Forsiktighet:	laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
MTTF [ANN]		918,00
Mekaniske data		
Vekt [g]		27,85
Hus		rektangulær
Dimensjoner [mm]		35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		Grunnleggende klipp: 1, E20964
		skruer: 2 x M3 x 16
		fjærskiver: 2
		Mutter: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.



Gjennomgående laser strålesensorsender

OJSLOOKG/FO/AS

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

