




Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS



1 trykknapp



Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse		1
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 12,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	650,00
Typ. levetid	[h]	50 000,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP



Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS

Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00	
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 200,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sender / mottaker		mottaker	
Rekkevidde	[m]	< 15,00	
Rekkevidde justerbar		ja	
Diameter på det minste påvisbare objektet	[mm]	2,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
Laserbeskyttelsesklasse		1	
Merknader om laserbeskyttelse		Forsiktighet:	laserlys
		laser klasse:	1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
MTTF	[ANN]	952,00	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	26,85	
Hus		rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 11,00 x 24,00	
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS	
Linsemateriale		glass	
Linsejustering		sidelinse	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grønn
		Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja	
Tilbehør			
Varer som leveres		Grunnleggende klipp: 1, E20964	
		skruer: 2 x M3 x 16	
		fjærskiver: 2	
		Mutter: 2	

**Mottaker for gjennomgående laser strålesensor**

OJELFPKG/SO/AS

Merknader

Merknader


driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A

**Tilkobling**

2

Teach

Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

