




Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS



1 trykknapp



Produktegenskaper	
Type av lys	rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse	1
Hus	rektangulær
Applikasjon	
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 12,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	650,00
Typ. levetid [h]	50 000,00
Utganger	
Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)



Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 200,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 15,00
Rekkevidde justerbar		ja
Diameter på det minste påvisbare objektet	[mm]	2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
Laserbeskyttelsesklasse		1
Merknader om laserbeskyttelse	Forsiktighet:	laserlys
	laser klasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Samsvarer med 21 CFR 1040 med unntak av avvik i Henhold Til Laser Notice no. 50, datert juni 2007.
MTTF	[ANN]	952,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	27,25
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 11,00 x 24,00
Materialer		hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	skruer: 2
	fjærskiver: 2
	Mutter: 2

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
-----------	---



Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling



2

Teach

Mottaker for gjennomgående laser strålesensor

OJELFPKG/SO/AS

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

