


Fiberoptisk forsterker

OKF-FPKG/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OK5008

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...50,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	120,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde



Rekkevidde [m]	0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja



Fiberoptisk forsterker

OKF-FPKG/10M

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	529,00
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	50,00 x 19,00 x 35,00
Materialer		PPO endret
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		skrujern
		skruer: 2 x M4 x 25
		skiver: 2
		fjærskiver: 2
		Mutter: 2
Merknader		
Merknader	light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling	
	tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon	
	mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk	
	tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart

WH = hvit