


Fiberoptisk forsterker

OKF-FPKG/US-100-DPF



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	120,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



Fiberoptisk forsterker

OKF-FPKG/US-100-DPF



Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	529,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	66,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	50,00 x 19,00 x 35,00
Materialer		PPO endret
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		skrujern
		skruer: 2 x M4 x 25
		skiver: 2
		fjærskiver: 2
		Mutter: 2
Merknader		
Merknader		light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling
		tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
		mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk
		tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		



Fiberoptisk forsterker

OKF-FPKG/US-100-DPF

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit