




Fiberoptisk forsterker

OKF-FNKG/US-100-DNF



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	120,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



Fiberoptisk forsterker

OKF-FNKG/US-100-DNF

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	529,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	66,00
Hus	rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	50,00 x 19,00 x 35,00
Materialer	PPO endret	
Linsejustering	sidelinse	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	skrujern	
	skruer: 2 x M4 x 25	
	skiver: 2	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	
Merknader		
Merknader	light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling	
	tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon	
	mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk	
	tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		



Tilkobling

