

OLE-FKOA



Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	4,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Elektrisk design	relé
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Koblingsfrekvens AC [Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei


Sender / mottaker	mottaker
-------------------	----------



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OLE-FKOA

Rekkevidde	[m]	< 25,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	233,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	166,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer		PA; PBT
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5		
Tilkobling		



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OLE-FKOA

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

