



Sensor for diffus refleksjon

OUT-HNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	160,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	1,00...200,00; (hvit papir 200 x 200 mm)
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	180,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
---------------------------	----------------



Sensor for diffus refleksjon

OUT-HNKG

Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt [g]	0,15	
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	28,00 x 16,00 x 51,00	
Materialer	PPO endret	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20211	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart



Sensor for diffus refleksjon

OUT-HNKG

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

