OU5016

Reflekterende sensor

OUR-DNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper		
Type av lys		infrarødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Reflekterende sensor
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	950,00
Utganger		
Elektrisk design		NPN
Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	160,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[m]	0,15...3,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysflekk diameter	[mm]	262,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00

OU5016

Reflekterende sensor

OUR-DNKG

Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mekaniske data			
Vekt	[g]	0,16	
Hus		rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 16,00 x 51,00	
Materialer		PPO endret	
Linsemateriale		glass	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20211	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart

OU5016

Reflekterende sensor

OUR-DNKG

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf