



## Reflekterende sensor

OLP-FPKG/LS-400

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5P500 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Type av lys | rødt lys    |
| Hus         | rektangulær |

## Applikasjon

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter  |
| Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 37,00          |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | rødt lys         |
| Bølgelengde [nm]                  | 660,00           |

## Utganger

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Elektrisk design                                 | PNP                                      |
| Utgangsfunksjon                                  | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50                                     |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00; (200 (...50 °C))                 |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 500,00                                   |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja                                       |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert                                  |



## Reflekterende sensor

OLP-FPKG/LS-400

|                                          |                |                                                 |          |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|
| Overbelastningsbeskyttelse               |                | ja                                              |          |
| Deteksjonsområde                         |                |                                                 |          |
| Rekkevidde                               | [m]            | 0,30...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |          |
| Område referert til prismatisk reflektor | [m]            | 0,30...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |          |
| Rekkevidde justerbar                     |                | ja                                              |          |
| Polariseringsfilter tilgjengelig         |                | ja                                              |          |
| Driftsforhold                            |                |                                                 |          |
| Omgivelsestemperatur                     | [°C]           | -25,00...80,00                                  |          |
| Beskyttelse                              |                | IP 67                                           |          |
| Tester/godkjenninger                     |                |                                                 |          |
| EMC                                      | EN 60947-5-2   |                                                 |          |
|                                          | EN 55011       |                                                 | klasse B |
| Mekaniske data                           |                |                                                 |          |
| Hus                                      |                | rektangulær                                     |          |
| Dimensjoner                              | [mm]           | 75,00 x 27,00 x 62,00                           |          |
| Materialer                               |                | PBT                                             |          |
| Linsemateriale                           |                | PMMA                                            |          |
| Displayer/driftselementer                |                |                                                 |          |
| Display                                  | koblingsstatus | 1 x LED, gul                                    |          |
|                                          | drift          | 1 x LED, grønn                                  |          |
|                                          | Funksjon       | 1 x LED, rød                                    |          |
| Merknader                                |                |                                                 |          |
| Antall i forpakning                      |                | 1,00 stk.                                       |          |
| Elektrisk tilkobling                     |                |                                                 |          |
| Koblinger: 1 x 7/8"                      |                |                                                 |          |