




Infrarød temperatursensor

OWL-3506-ABOA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TW7001 + E35065

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Hus

sylindrisk

Elektriske data

Driftsspenning [V] 20,00...250,00 AC/DC

Beskyttelse mot omvendt polaritet

nei

Utganger

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 10,50

Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] 10,50

Minimum belastningstrøm [mA] 15,00

Maks. lekkasjestrøm [mA] 7

Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] 200,00; (250 (...50 °C))

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 50,00

Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] 1 500,00; (10 ms / 0,5 Hz)

Koblingsfrekvens AC [Hz] 20,00

Koblingsfrekvens DC [Hz] 25,00

Beskyttelse mot kortslutning nei

Overbelastningsbeskyttelse nei




Infrarød temperatursensor


OWL-3506-ABOA

Deteksjonsområde		
Deteksjonsområde hysteresis	[%]	1,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		syindrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 200,00
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x 7/8"



Tilkobling



Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende