



Reflekterende sensor

OLP-FNKG/LS-400

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5P502 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 37,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00; (200 (...50 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Reflekterende sensor

OLP-FNKG/LS-400

Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Rekkevidde	[m]	0,30...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)	
Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,30...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)	
Rekkevidde justerbar		ja	
Polariseringsfilter tilgjengelig		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	klasse B	
Mekaniske data			
Hus		rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 27,00 x 62,00	
Materialer		PBT	
Linsemateriale		PMMA	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul	
	drift	1 x LED, grønn	
	Funksjon	1 x LED, rød	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			
Koblinger: 1 x 7/8"			