




Infrarød temperatursensor

OWL-7506-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TW7001 + E35065

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Hus	sylindrisk
-----	------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Deteksjonsområde hysteres [°]	1,00...15,00
-------------------------------	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



Infrarød temperatursensor

OWL-7506-BPKG

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 417,80
Hus		syndrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 200,00
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale		glass

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"



Tilkobling

