




Reflekterende sensor

OMP-FKOW/T/LS-500



mottaker i nedre linse
sender i øvre linse



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	24,00...240,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	6,00
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00
Typ. levetid	[h]	100 000,00
Referansetemperatur for levetid	[°C]	25,00

Utganger

Elektrisk design		relé
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering		3A / 250 V AC
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	10,00



Reflekterende sensor

OMP-FKOW/T/LS-500

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Tidsfunksjon [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Deteksjonsområde

Område referert til prismatisk reflektor [m]	13,50; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Polariseringsfilter tilgjengelig	ja

Responstid

Responstid [s]	< 10,00
----------------	---------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...40,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	198,50
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	73,00 x 45,00 x 49,00
Materialer	ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftelementer


Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert



OM0009



Reflekterende sensor

OMP-FKOW/T/LS-500

Tilkobling

