


Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TW7000

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Hus	gjenget type
-----	--------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde justerbar	ja
Bølgelengde rekkevidde [µm]	6,00...14,00

Responstid

Responstid [s]	< 500,00
----------------	----------

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 113,00	
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit