



Sensor for diffus refleksjon

OMT-FKOA/T/LS-500



mottaker i nedre linse
sender i øvre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	24,00...240,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	6,00
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00
Typ. levetid	[h]	50 000,00
Referansetemperatur for levetid	[°C]	25,00

Utganger

Elektrisk design		relé
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering		3A / 250 V AC
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei




Sensor for diffus refleksjon

OMT-FKOA/T/LS-500

Tidsfunksjon	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	< 3 500,00
Rekkevidde justerbar		ja
Responstid		
Responstid	[s]	< 10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...40,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	201,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	73,00 x 45,00 x 49,00
Materialer		ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert



Tilkobling

