



Sensor for diffus refleksjon

OPT-FBOW/3L/TW3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OM0010

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC
Strømforbruk	[mA]	14,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	4,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	350,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	15,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei



Sensor for diffus refleksjon

OPT-FBOW/3L/TW3M

Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	< 3 000,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
Rekkevidde justerbar		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	86,00 x 28,00 x 142,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilkobling		

