


## Reflekterende sensor

OTP-FPKG/24V/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OT5017

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1      potensiometer  
mottaker i nedre linse  
sender i øvre linse

## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Type av lys | rødt lys    |
| Hus         | rektangulær |

## Applikasjon

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter  |
| Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |

## Elektriske data

|                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Driftsspenning                    | [V]  | 18,00...36,00 DC |
| Strømforbruk                      | [mA] | 35,00; ((24 V))  |
| Beskyttelsesklasse                |      | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |      | ja               |
| Type av lys                       |      | rødt lys         |
| Bølgelengde                       | [nm] | 660,00           |

## Utganger

|                                             |      |                                          |
|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Elektrisk design                            |      | PNP                                      |
| Utgangsfunksjon                             |      | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC       | [V]  | 2,50                                     |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA] | 100,00                                   |
| Koblingsfrekvens DC                         | [Hz] | 100,00                                   |

# OT5038



## Reflekterende sensor

OTP-FPKG/24V/6M

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Beskyttelse mot kortslutning  | ja      |
| Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
| Overbelastningsbeskyttelse    | ja      |

### Deteksjonsområde

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rekkevidde [m]                   | 0,20...2,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
| Polariseringsfilter tilgjengelig | ja                                              |

### Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

### Tester/godkjenninger

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |

### Mekaniske data

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Hus              | rektangulær           |
| Dimensjoner [mm] | 75,00 x 19,00 x 30,00 |
| Materialer       | PBT                   |
| Linsemateriale   | PMMA                  |

### Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

### Tilbehør

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Varer som leveres | Vinkelbraketter: 1, E20441 |
|-------------------|----------------------------|



### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Tilkobling



Lederfarger :  
BN = brun  
BU = blå  
BK = svart