


PB5124



Trykksensor med skjerm med LED-søyle

PB-010-RBM12-HFPKG/US/ /V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 LED bar skjerm
2 programmeringsknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Måleområde [bar]	0,00...10,00
Prosesstilkobling	gjennget tilkobling M12 x 1,5 innvendig tråd ISO 6149

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	for industrielle applikasjoner
Medier	væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Min. sprengningstrykk [bar]	150,00
Trykklassifisering [bar]	50,00
Type av trykk	relativt trykk

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	0,20



Trykksensor med skjerm med LED-søyle

PB-010-RBM12-HFPKG/US/ /V

Integrert vaktbikkje	ja	
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1	
Utganger		
Totalt antall utganger	1	
Utgangssignal	koblingssignal	
Elektrisk design	PNP	
Antall digitale utganger	1	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00	
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Måle - / innstillingsområde		
Måleområde [bar]	0,00...10,00	
Sett punkt SP [bar]	0,50...10,00	
Tilbakestill punkt rP [bar]	0,30...9,80	
I trinn av [bar]	0,10	
Merk på hysteres	justerbar	
Nøyaktighet/avvik		
Byttepunkts nøyaktighet [X16]	< ± 2,0	
Repeterbarhet [X16]	< ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K)	
Temperaturavvik per 5 år	< ± 0,3	
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	programmeringsknapp	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensjoner [mm]	Ø 34,00 / L = 91,50	
Materialer	EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rustfritt stål (1.4301 / 304)	
Materiale (fuktede deler)	FKM; keramikk; rustfritt stål (1.4305 / 303)	

PB5124



Trykksensor med skjerm med LED-søyle

PB-010-RBM12-HFPKG/US/ /V

Min. trykksykluser	100 millioner
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling M12 x 1,5 innvendig tråd ISO 6149

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, gul
	målte verdier	10 x LED, grønn Oppløsning 10 % av endelig verdi

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte

