


Fiberoptisk forsterker

OUF-DPKG



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 0,12; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	< 40,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	583,00



Fiberoptisk forsterker

OUF-DPKG

Mekaniske data		
Vekt	[g]	151,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 16,00 x 56,00
Materialer		PPO endret
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20211	
	skrujern	
Merknader		
Merknader	mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk	
	tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

