


Sensor for diffus refleksjon

OUN-HNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OU5085

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Diffus refleksjonssensor for korte avstander
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	160,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Rekkevidde [mm]	20,00...40,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
Maks. lysfleck diameter [mm]	20,00



Sensor for diffus refleksjon

OUN-HNKG

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde	
Diffus refleksjonssensor for korte avstander	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	28,00 x 16,00 x 51,00	
Materialer	PPO endret	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20211	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart



Sensor for diffus refleksjon

OUN-HNKG

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

