



Fiberoptisk forsterker

OUF-HPKG/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 35,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 0,12; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	< 40,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Fiberoptisk forsterker

OUF-HPKG/6M

MTTF	[ANN]	653,00
------	-------	--------

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	28,00 x 16,00 x 56,00
Materialer	PPO endret
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20211
	skrujern


Merknader

Merknader	light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling
	tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart

Fiberoptisk forsterker

OUF-HPKG/6M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

