




Trykktransmittere

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ IW

utfasingsartikkel



1 Forsegling



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
Måleområde [bar]	0,00...400,00
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)

Applikasjon

Applikasjon	for industrielle applikasjoner
Medier	væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C]	-40,00...90,00
Min. sprengningstrykk [bar]	1 700,00
Trykkklassifisering [bar]	1 000,00
Merknad om trykkvurdering	statisk
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00
Type av trykk	relativt trykk

Elektriske data

Driftsspenning [V]	16,00...36,00 DC
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	analogt signal
Antall analoge utganger	1
Analog strømutførelse [mA]	4,00...20,00



Trykktransmittere

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Maks. last	[Ω]	720,00; (U _b = 24 V; (U _b - 8,5 V) / 21,5 mA)
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Måleområde	[bar]	0,00...400,00
Nøyaktighet/avvik		
Repeterbarhet	[X21]	< ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,5; (inkl. drift ved overstrømming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysteres)
Linearitetsavvik	[X21]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysteres avvik	[X21]	< ± 0,2
Langsiktig stabilitet	[X21]	< ± 0,1; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt og span	[X22]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Responstid		
Trinn responstid analog utgang	[ms]	1,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Støtmotstand		DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrasjonsmotstand		DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	787,00
Direktivet for trykkutstyr		Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel
Mekaniske data		
Vekt	[g]	57,00
Materialer		1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI
Materiale (fuktede deler)		1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. trykksykluser		60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling		gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)
Prosessforbindelsestetting		FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Begrensningselement integrert		nei
Merknader		
Merknader		BFSL = Best Fit Straight Line
		LS = grenseverdi innstilling
Antall i forpakning		1,00 stk.



Trykktransmittere

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling



OUT	analog utgang Farger til DIN EN 60947-5-2 Lederfarger :
BN =	brun
WH =	hvit