


Fiberoptisk forsterker

OUF-DNKG/US-100-DNO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...50,00 DC
Strømforbruk [mA]	35,00; ((24 V))
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm]	0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Fiberoptisk forsterker

OUF-DNKG/US-100-DNO

Mekaniske data

Hus	rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 16,00 x 56,00
Materialer	PPO endret	
Linsemateriale	glass	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter	
	skrujern	

Merknader

Merknader	mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk	
	tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

