


Infrarød temperatursensor

OWF-5000-BPKG

utfasingsartikkel

Alternative artikler: TW7011 + E35061 + E35065

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Hus

sylindrisk

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...55,00 DC

Strømforbruk

[mA]

< 20,00

Beskyttelsesklasse

II

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Utganger

Elektrisk design

PNP

Maks. spenningsfall
koblingsutgang DC

[V]

2,50

Permanent strømstyrke for
koblingsutgang DC

[mA]

400,00

Koblingsfrekvens DC

[Hz]

1 000,00

OW5001



Infrarød temperatursensor

OWF-5000-BPKG

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Deteksjonsområde hysteresis [%]	1,00...15,00
---------------------------------	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [ANN]	940,00	

Mekaniske data

Hus	sylindrisk	
Dimensjoner [mm]	Ø 58,00 / L = 129,00	
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	glass	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Fiberoptikk med aluminiumskjede
-------------------	---------------------------------

Merknader

Merk	utfasingsartikkel
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"



OW5001

Infrarød temperatursensor

OWF-5000-BPKG



Tilkobling

