


Trykksensor med display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 7-segments LED-skjerm
2 programmeringsknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Måleområde [psi]	0,00...30,00
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling 1/4" NPT ekstern tråd

Applikasjon

Applikasjon	for industrielle applikasjoner
Medier	væsker og gasser
Kan ikke brukes til	Oljer
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Min. sprengningstrykk [psi]	725,00
Trykklassifisering [psi]	290,00
Type av trykk	relativt trykk

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 60,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	0,20
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
------------------------------	---



Trykksensor med display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Utganger											
Totalt antall utganger	2										
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)										
Elektrisk design	PNP										
Antall digitale utganger	1										
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00										
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00										
Antall analoge utganger	1										
Analog strøm utgang [mA]	4,00...20,00										
Maks. last [Ω]	500,00										
Beskyttelse mot kortslutning	ja										
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert										
Overbelastningsbeskyttelse	ja										
Måle - / innstillingsområde											
Måleområde [psi]	0,00...30,00										
Sett punkt SP [psi]	0,30...30,00										
Tilbakestill punkt rP [psi]	0,10...29,80										
I trinn av [psi]	0,20										
Nøyaktighet/avvik											
Byttepunkts nøyaktighet [X16]	< ± 1,5										
Repeterbarhet [X16]	< ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K)										
Egenskaper avvik [X16]	< ± 1,0										
Temperaturavvik per 5 år	< ± 0,3										
Responstid											
Byttefrekvens for en gitt sett responstid for en utgang	Responstid [ms] (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500	
	Svitsjefrekvens [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
Responstid [ms]	ved rektangulær trykkkarakteristikk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; tilbakestillingspunkt (rPx) = 30 %										
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50										
Maks. responstid analog utgang [ms]	3,00										
Programvare / programmering											
Justering av koblingspunkt	programmeringsknapp										
Driftsforhold											
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00										
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00										
Beskyttelse	IP 65										
Tester/godkjenninger											
EMC	EN 61000-4-2 ESD					4 kV CD / 8 kV AD					
	EN 61000-4-3 HF utstrålt					10 V/m					
	EN 61000-4-4 Burst					2 kV					
	EN 61000-4-6 HF ledet					10 V					



Trykksensor med display

PE-003PRBN14-KFPKG/US/ /E

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data

Materialer	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; rustfritt stål (1.4301 / 304)	
Materiale (fuktede deler)	EPDM/X; keramikk; rustfritt stål (1.4305 / 303)	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling 1/4" NPT ekstern tråd	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm
	målte verdier	7-segments LED-skjerm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

