


Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG/US-100

utfasingsartikkel

Alternative artikler: TW7000

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Hus	gjenget type
-----	--------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde justerbar	ja
Bølgelengde rekkevidde [μm]	6,00...14,00

Responstid

Responstid [s]	< 500,00
----------------	----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG/US-100

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	912,00

Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 114,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		hus: messing messing hvit bronsebelagt
Linsemateriale		plast

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
		skrujern

Merknader		
Merk		utfasingsartikkel
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

