


Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG/10m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Hus	gjenget type
-----	--------------

Elektriske data

Driftsspennning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	20,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde justerbar	ja
Bølgelengde rekkevidde [µm]	6,00...14,00

Responstid

Responstid	[s]	< 500,00
------------	-----	----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B



Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG/10m

Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 113,00	
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit