


PA3522



Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ IV



1 Forsegling



Produktegenskaper			
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1		
Måleområde	0,00...100,00 bar	0,00...1 450,00 psi	0,00...10,00 MPa
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5		
Applikasjon			
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter		
Applikasjon	for industrielle applikasjoner		
Medier	Væsker		
Betinget egnet for	bruk i gasser ved trykk > 25 bar kun på forespørsel		
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...90,00; (på forespørsel: -40...90 °C)		
Min. sprengningstrykk	650,00 bar	9 425,00 psi	65,00 MPa
Trykkklassifisering	300,00 bar	4 350,00 psi	30,00 MPa
Type av trykk	relativt trykk		
Elektriske data			
Driftsspenning [V]	9,60...32,00 DC		
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)		
Beskyttelsesklasse	III		
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja		
Innganger / utganger			
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1		
Utganger			
Totalt antall utganger	1		
Utgangssignal	analogt signal		



Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ IV

Antall analoge utganger	1		
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00		
Maks. last [Ω]	720,00; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)		
Overbelastningsbeskyttelse	ja		
Måle - / innstillingsområde			
Måleområde	0,00...100,00 bar	0,00...1 450,00 psi	0,00...10,00 MPa
Nøyaktighet/avvik			
Repeterbarhet [X21]	< 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K)		
Egenskaper avvik [X21]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)		
Langsiktig stabilitet [X21]	< ± 0,05; (Hver 6. måned)		
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
Temperatur koeffisient span [X22]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
Responstid			
Trinn responstid analog utgang [ms]	3,00		
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00		
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00		
Beskyttelse	IP 68; IP 69K		
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	30 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V	
	stråling av interferens	i henhold til bildirektivet 2004/104/EC	
	CISPR 25		
	immunitet	i henhold til bildirektivet 2004/104/EC	
	ISO 11452-2 HF utstrålt	100 V/m	
	ISO 7637-2 pulse	alvorlighetsgrad 4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
	DIN EN 61373	kategori 3	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
	DIN EN 61373	kategori 2	
MTTF [ANN]	507,00		
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel		
Jernbaneapplikasjoner	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1	
Mekaniske data			
Vekt [g]	217,50		
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X		
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; Forsegling: FKM		
Min. trykksykluser	100 millioner		
Tiltrekkingsmoment [Nm]	25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)		
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5		

**Trykktransmitter med keramisk målecelle**

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ IV

Begrensningselement
integrert

nei (kan ettermonteres)


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte

**Tilkobling**

OUT analog utgang
Farger til DIN EN 60947-5-2
Lederfarger :
BN = brun
WH = hvit