


PF3609



Innfelt trykksensor

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ IP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 7-segments LED-skjerm
- 2 programmeringsknapp



Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Måleområde	[bar]	-1,00...1,00
Prosesstilkobling		gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd
Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Applikasjon		innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Installasjon		fritt roterbart hus 350°
Medier		viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Min. sprengningstrykk	[bar]	50,00
Trykklassifisering	[bar]	20,00
Type av trykk		relativt trykk
Ingen død-plass		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 60,00
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)



Innfelt trykksensor

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ /P

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	0,20
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
------------------------------	---

Utganger

Totalt antall utganger	2
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Antall analoge utganger	1
Analog strømutfgang [mA]	4,00...20,00
Maks. last [Ω]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Måleområde [bar]	-1,00...1,00
Sett punkt SP [bar]	-0,96...1,00
Tilbakestill punkt rP [bar]	-0,98...0,98
I trinn av [bar]	0,02

Nøyaktighet/avvik

Byttepunkts nøyaktighet [X16]	< ± 1,5
Repeterbarhet [X16]	< ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X16]	< ± 1,0
Temperaturavvik per 5 år	< ± 0,3

Responstid

Byttefrekvens for en gitt sett responstid for en utgang	Responstid [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	(dAP)									
	Svitsjefrekvens [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Responstid [ms]	ved rektangulær trykkkarakteristikk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; tilbakestillingspunkt (rPx) = 30 %									
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Maks. responstid analog utgang [ms]	3,00									

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	programmeringsknapp
Alternativer for parameterinnstilling	hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Damping

PF3609



Innfelt trykksensor

PF-1-1-REA01-KFPKG/US/ /P

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data

Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk; PTFE
Min. trykksykluser	100 millioner
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm
	målte verdier	7-segments LED-skjerm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

