




Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA-010-RBR14-B-DVG/US/V



Produktegenskaper				
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1			
Måleområde	0,00...10,00 bar	0,00...145,00 psi	0,00...1 000,00 kPa	0,00...1,00 MPa
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd			
Applikasjon				
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter			
Applikasjon	for industrielle applikasjoner			
Medier	væsker og gasser			
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...90,00; (på forespørsel: -40...90 °C)			
Min. sprengningstrykk	150,00 bar	2 175,00 psi	15,00 MPa	
Trykklassifisering	75,00 bar	1 088,00 psi	7,50 MPa	
Type av trykk	relativt trykk			
Elektriske data				
Driftsspenning [V]	16,00...32,00 DC			
Strømforbruk [mA]	< 18,00			
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)			
Beskyttelsesklasse	III			
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja			
Innganger / utganger				
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1			
Utganger				
Totalt antall utganger	1			
Utgangssignal	analogt signal			
Antall analoge utganger	1			



Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA-010-RBR14-B-DVG/US/V

Analog spenningsutgang	[V]	0,00...10,00
Min. last motstand	[Ω]	2 000,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	0,00...10,00 bar	0,00...145,00 psi	0,00...1 000,00 kPa	0,00...1,00 MPa
------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Repeterbarhet	[X21]	< 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)
Langsiktig stabilitet	[X21]	< ± 0,05; (Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt	[X22]	0,1; (0...80 °C)
Temperatur koeffisient span	[X22]	0,2; (0...80 °C)

Responstid

Trinn responstid analog utgang	[ms]	3,00
--------------------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	stråling av interferens CISPR 25	i henhold til bildirektivet 2004/104/EC
	immunitet	i henhold til bildirektivet 2004/104/EC
	ISO 11452-2 HF utstrålt	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	alvorlighetsgrad 4
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
	DIN EN 61373	kategori 3
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 61373	kategori 2
MTTF	[ANN]	478,00
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Jernbaneapplikasjoner	DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1

Mekaniske data

Vekt	[g]	222,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd	
Begrensningselement integrert	nei (kan ettermonteres)	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Trykktransmitter med keramisk målecelle

PA-010-RBR14-B-DVG/US/V

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

