




Innfelt trykksensor

PF-,25-RES30-KFPKG/US/ /P

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 7-segments LED-skjerm
- 2 programmeringsknapp
- 3 Aseptoflex tråd
- 4 Aseptoflex tetningskant



| Produktgenskaper             |        |                                                                      |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Antall innganger og utganger |        | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1              |
| Måleområde                   | [mbar] | 0,00...250,00                                                        |
| Prosesstilkobling            |        | gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex                |
| Applikasjon                  |        |                                                                      |
| Spesiell egenskap            |        | gullbelagte kontakter                                                |
| Applikasjon                  |        | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien                   |
| Installasjon                 |        | fritt roterbart hus 350°                                             |
| Medier                       |        | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser |
| Mediumtemperatur             | [°C]   | -25,00...80,00                                                       |
| Min. sprengningstrykk        | [mbar] | 30 000,00                                                            |
| Trykklassifisering           | [mbar] | 10 000,00                                                            |
| Type av trykk                |        | relativt trykk                                                       |
| Ingen død-plass              |        | ja                                                                   |
| Elektriske data              |        |                                                                      |
| Driftsspenning               | [V]    | 20,00...30,00 DC                                                     |
| Strømforbruk                 | [mA]   | < 60,00                                                              |
| Min. isolasjonsmotstand      | [MΩ]   | 100,00; (500 V DC)                                                   |
| Beskyttelsesklasse           |        | III                                                                  |



## Innfelt trykksensor

PF-,25-RES30-KFPKG/US/ /P

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja   |
| Innkoblingsforsinkelsestid [s]    | 0,20 |
| Integrert vaktbikkje              | ja   |

## Innganger / utganger

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|

## Utganger

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Totalt antall utganger                           | 2                                               |
| Utgangssignal                                    | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
| Elektrisk design                                 | PNP                                             |
| Antall digitale utganger                         | 1                                               |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,00                                            |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00                                          |
| Antall analoge utganger                          | 1                                               |
| Analog strømutfang [mA]                          | 4,00...20,00                                    |
| Maks. last [Ω]                                   | 500,00                                          |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja                                              |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert                                         |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja                                              |

## Måle - / innstillingsområde

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Måleområde [mbar]            | 0,00...250,00 |
| Sett punkt SP [mbar]         | 2,00...250,00 |
| Tilbakestill punkt rP [mbar] | 1,00...248,00 |
| I trinn av [mbar]            | 1,00          |

## Nøyaktighet/avvik

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Byttepunkts nøyaktighet [X16] | $< \pm 1,5$                                                 |
| Repeterbarhet [X16]           | $< \pm 0,25$ ; (med temperatursvingninger $< 10\text{ K}$ ) |
| Egenskaper avvik [X16]        | $< \pm 1,0$                                                 |
| Temperaturavvik per 5 år      | $< \pm 0,4$                                                 |

## Responstid

|                                                         |                                                                                                    |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Byttefrekvens for en gitt sett responstid for en utgang | Responstid [ms]                                                                                    | 3   | 6  | 10 | 17 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 |
|                                                         | Svitsjefrekvens [Hz]                                                                               | 170 | 80 | 50 | 30 | 16 | 8  | 4   | 2   | 1   |
| Responstid [ms]                                         | ved rektangulær trykkarakteristikk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; tilbakestillingspunkt (rPx) = 30 % |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s]                | 0, 0,2,...10, 11,...50                                                                             |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Maks. responstid analog utgang [ms]                     | 3,00                                                                                               |     |    |    |    |    |    |     |     |     |

## Programvare / programmering

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Justering av koblingspunkt            | programmeringsknapp                                                                  |
| Alternativer for parameterinnstilling | hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Damping |

# PF3058



## Innfelt trykksensor

PF-,25-RES30-KFPKG/US/ /P

| Driftsforhold        |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00  |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40,00...100,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67           |

| Tester/godkjenninger |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| EMC                  | EN 61000-4-2 ESD         | 4 kV CD / 8 kV AD   |
|                      | EN 61000-4-3 HF utstrålt | 10 V/m              |
|                      | EN 61000-4-4 Burst       | 2 kV                |
|                      | EN 61000-4-6 HF ledet    | 10 V                |
| Støtmotstand         | DIN IEC 68-2-27          | 50 g (11 ms)        |
| Vibrasjonsmotstand   | DIN IEC 68-2-6           | 20 g (10...2000 Hz) |

| Mekaniske data            |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materialer                | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
| Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk; PTFE           |
| Min. trykksykluser        | 100 millioner                                            |
| Prosesstilkobling         | gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex    |

| Displayer/driftselementer |                 |                       |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Display                   | koblingsstatus  | LED, rød              |
|                           | funksjonsskjerm | 7-segments LED-skjerm |
|                           | målte verdier   | 7-segments LED-skjerm |

| Merknader           |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |

### Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



### Tilkobling

