


PG2456



Trykksensor med analogt display

PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P



- 1 analog display
- 2 alfanumerisk skjerm 4-sifret
- 3 sensorfelt (programmeringsknapp)



Produktegenskaper					
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1				
Måleområde	-0,13...2,50 bar	-125,00...2 500,00 mbar	-1,80...36,25 psi		
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd				
Applikasjon					
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter				
Applikasjon	for industrielle applikasjoner				
Medier	væsker og gasser				
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00				
Min. sprengningstrykk	50,00 bar	725,00 psi			
Trykkklassifisering	20,00 bar	290,00 psi			
Type av trykk	relativt trykk				
Elektriske data					
Driftsspenning [V]	18,00...32,00 DC				
Strømforbruk [mA]	< 70,00; (24 V)				
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)				



Trykksensor med analogt display

PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	6,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
------------------------------	---

Utganger

Totalt antall utganger	2
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design	PNP/NPN
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	75,00
Antall analoge utganger	1
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00, invertible; (skalerbar)
Maks. last [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-0,13...2,50 bar	-125,00...2 500,00 mbar	-1,80...36,25 psi
Sett punkt SP	-0,12...4,00 bar		-1,65...58,00 psi
Tilbakestill punkt rP	-0,13...3,99 bar		-1,80...57,85 psi
Analogt startpunkt	-0,13...3,35 bar		-1,80...48,60 psi
Analogt endepunkt	0,53...4,00 bar		7,60...58,00 psi
I trinn av	0,01 bar		0,05 psi

Nøyaktighet/avvik

Byttepunkts nøyaktighet [X21]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
Repeterbarhet [X21]	< ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line)
Hysteresis avvik [X21]	< ± 0,25; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; Hver 6. måned)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22]	< ± 0,2; (0...70 °C)
Temperatur koeffisient span [X22]	< ± 0,2; (0...70 °C)

Responstid

Responstid [ms]	< 9,00
Demping prosess verdi dAP [s]	0,01...30,00
Demping for den analoge utgangen dAA [s]	0,01...30,00



Trykksensor med analogt display

PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P

Trinn responstid analog utgang	[ms]	28,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	103,00
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	565,70
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; viseglass: laminert sikkerhetsglass 4 mm	
Materiale (fuktede deler)	Al2O3 (keramikk); FKM; rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd	
Begrensningselement integrert	nei (kan ettermonteres)	
Displayer/driftselementer		
Display	Displayenhet	2 x LED, grønn
	koblingsstatus	LED, gul
	Koblingspunkt	LED ring, rød
	funksjonsskjerm	alfanumerisk skjerm, rød 4-sifret
	målte verdier	analog display, 0...350° roterbar, pekeren ikke synlig når enheten kobles fra
	målte verdier	alfanumerisk skjerm, rød 4-sifret
Med skala	ja	
Utvidet skjermområde (maks.)	4,00 bar	58,00 psi
Merknader		
Merknader	bryterpunktøyaktighet i det utvidede displayområdet: 1,5 % av spennvidden	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

PG2456



Trykksensor med analogt display



PG-2,5-REB12-MFRKG/US/ /P

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling



OUT1
OUT2

Koblingsutgang
analog utgang