


Innfelt trykksensor med display

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: PI2898 eller PI2798

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 alfanumerisk skjerm 4-sifret
- 2 status LED'er
- 3 programmeringsknapp



EHEDG Certified



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1	
Måleområde	-0,01...0,25 bar	-12,40...250,00 mbar
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 1 eksternt tråd tettingskjele	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Applikasjon	innfelt montering for mat- og drikkevarerindustrien	
Installasjon	fritt roterbart hus 350°	
Medier	viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser	
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...125,00; (145 max. 1h)	
Min. sprengningstrykk [mbar]	30 000,00	
Trykklassifisering [mbar]	6 000,00	
Type av trykk	relativt trykk	



Innfelt trykksensor med display

PI-,25BRE01-MFRKG/US/ /P

Ingen død-plass	ja		
Elektriske data			
Driftsspenning	[V]	18,00...32,00 DC	
Strømforbruk	[mA]	< 50,00	
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)	
Beskyttelsesklasse		III	
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja	
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	0,50	
Integrert vaktbikkje		ja	
Innganger / utganger			
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1		
Utganger			
Totalt antall utganger		2	
Utgangssignal		koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)	
Elektrisk design		PNP/NPN	
Antall digitale utganger		1	
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00	
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	6,00	
Antall analoge utganger		1	
Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00, invertible; (skalerbar 1:4)	
Maks. last	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA	
Analog spenningsutgang	[V]	0,00...10,00, invertible; (skalerbar 1:4)	
Min. last motstand	[Ω]	2 000,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Måle - / innstillingsområde			
Måleområde		-0,01...0,25 bar	-12,40...250,00 mbar
Sett punkt SP	[mbar]	-12,00...250,00	
Tilbakestill punkt rP	[mbar]	-12,40...249,60	
Analogt startpunkt	[mbar]	-12,40...187,40	
Analogt endepunkt	[mbar]	50,00...250,00	
I trinn av	[mbar]	0,20	
Fabrikkinnstilling		SP1 = 62,4 mbar	rP1 = 57,40 mbar
		ASP = 0,0 mbar	AEP = 250,0 mbar
Nøyaktighet/avvik			
Byttepunkts nøyaktighet	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)	
Repeterbarhet	[X21]	< ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)	
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysteres og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)	



Innfelt trykksensor med display

PI-,25BREAO1-MFRKG/US/ /P

Linearitetsavvik	[X21]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Hysteres avvik	[X21]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet	[X21]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt	[X22]	$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
Temperatur koeffisient span	[X22]	$< \pm 0,15$; (0...70 °C)

Responstid

Responstid	[ms]	$< 100,00$
Demping prosess verdi dAP	[s]	0,10...100,00
Demping for den analoge utgangen dAA	[s]	0,10...100,00
Trinn responstid analog utgang	[ms]	25,00

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning utgang; Demping; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; nullpunkt; spenne
---------------------------------------	---

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data

Vekt	[g]	448,40
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
Materiale (fuktede deler)	keramikk (99,9 % Al ₂ O ₃); rustfritt stål (1,4435/316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjele	

Displayer/driftselementer

Display	Displayenhet	6 x, grønn
	koblingsstatus	LED, gul
	funksjonsskjerm	alfanumerisk skjerm, 4-sifret
	målte verdier	alfanumerisk skjerm, 4-sifret
Displayenhet	mbar; kPa; inH ₂ O; mmWS; % av span	

Merknader

Merknader	3-A-kvalifikasjonen er bare gyldig hvis adaptere med 3-A kvalifikasjon brukes til installasjon.
Antall i forpakning	1,00 stk.



Innfelt trykksensor med display



PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling



OUT1
OUT2

Koblingsutgang
analog utgang