



Innfelt trykksensor

PF-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: PF2956

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 7-segments LED-skjerm
- 2 programmeringsknapp
- 3 O-ring



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Måleområde [bar]	0,00...2,50
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Installasjon	fritt roterbart hus 350°
Medier	viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Min. sprengningstrykk [bar]	50,00
Trykklassifisering [bar]	20,00
Type av trykk	relativt trykk
Ingen død-plass	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 60,00



Innfelt trykksensor

PF-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	0,20
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
------------------------------	---

Utganger

Totalt antall utganger	2
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Antall analoge utganger	1
Analog strøm-utgang [mA]	4,00...20,00
Maks. last [Ω]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Måleområde [bar]	0,00...2,50
Sett punkt SP [bar]	0,13...2,50
Tilbakestill punkt rP [bar]	0,07...2,48
I trinn av [bar]	0,03

Nøyaktighet/avvik

Byttepunkts nøyaktighet [X16]	< ± 1,5
Repeterbarhet [X16]	< ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X16]	< ± 1,0
Temperaturavvik per 5 år	< ± 0,3

Responstid

Byttefrekvens for en gitt sett responstid for en utgang	Responstid [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	(dAP)									
	Svitsjetid [ms]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Responstid [ms]	ved rektangulær trykkkarakteristikk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; tilbakestillingspunkt (rPx) = 30 %									
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Maks. responstid analog utgang [ms]	3,00									

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	programmeringsknapp
----------------------------	---------------------



Innfelt trykksensor

PF-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

Alternativer for parameterinnstilling	hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Damping
---------------------------------------	--

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiale (fuktede deler)	FKM; keramikk; PTFE; rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Min. trykksykluser	100 millioner
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, rød
	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm
	målte verdier	7-segments LED-skjerm

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



PF3956



Innfelt trykksensor

PF-2,5-REB34-KFPKG/US/ /P

Tilkobling

